

**Doskový odmagnetovací přístroj, Dĺžka pólovej dosky: 250mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	380861 250
GTIN	2050001717641
Trieda položky	33S

Popis**Prevedenie:**

- **Prívod elektrického prúdu 230 V/50 Hz, stupeň ochrany IP 20, príkon maximálne 920 VA.**
- **Doba zapnutia 100%.**

Použitie:

Demagnetizéry sú vhodné na použitie v meracích miestnostiach, dielňach a výrobných linkách. Pritom vykazujú silné pôsobenie pri demagnetizácii ložiskových krúžkov, razidiel, matric a ostatného náradia.

Technický opis

Dĺžka pólovej dosky	250 mm
Šírka	180 mm
Hmotnosť	11 kg
Výška	87 mm
Hĺbka zasunutia	50 mm
Šírka pólovej dosky	150 mm
Príkon	920 W
Odmagnetizovacie zaradenie Trieda energetickej efektívnosti (DMC)	++
Zásobovanie energiou	Sietová prevádzka

Stupeň ochrany	IP 20
Doba zapnutia	100 %
Druh produktu	Demagnetizačný prístroj