


**Lamelový blok (jednoduchý, nemagnetický), Typ: 3****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	380820 3
GTIN	4045197310989
Trieda položky	33S

Popis**Prevedenie:**

- Ocelovo-mosadzné spojenie.
- Pozdĺžne a priečne pólové členenie. Rovné alebo s prizmou.
- Lamely z 1 mm mosadze/3 mm ocele, zlepené bez kotvy.
- Samotné lamelové bloky nie sú magnetické.
- Výšková tolerancia $\pm 0,5$ mm.

Použitie:

- Použiteľné iba v spojení s magnetickými upínacími doskami na obrábanie nepravidelných obrobkov.
- Do blokov sa môžu zapracovať všetky druhy profilovania.

Technický opis

Dĺžka	75 mm
Hmotnosť	0,7 kg
Šírka	60 mm
Výška	30 mm
Smerovanie pólov	pozdlžny
Prevedenie	rovná

Druh produktu

Lamelový blok