

**HOLEX****Súprava vnútorných mikrometrov, Rozsah merania: 50-100mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	428991 50-100
GTIN	4045197327994
Trieda položky	42B

**Popis****Prevedenie:**

Čítacie a ovládacie časti sú matne pochrómované (od  $\varnothing$  12 meracích čelustí zo spekaného karbidu). Samostrediacia meracia hlava s 3 meracími čelustami (od  $\varnothing$  12 HM).

**Rozsah balenia:**

Vnútorné mikrometre č. 428990, nastavovacie krúžky (na nastavovanie) a predĺženie.

**Technický opis**

Počet nastavovacích krúžkov	2
Počet meracích skrutiek	4
Rozsah merania	50 - 100 mm
$\varnothing$ nastavovacieho krúžku	62 / 87 mm
Najväčšia prípustná chyba	0,007 mm
Odčítanie	0,005 mm
Norma	Výrobná norma
Členenie meracieho bubna	1/50 mm
Meracia technika	analógová

Balenie	stabilný box
Kalibrácia	S6
Druh produktu	3-bodový dutinomer

### Služby

KalibráciaSúprava vnútorných mikrometrov Rozsah merania 50-100	020550 50-100
--	---------------

### Príslušenstvo

Nastavovací krúžokDIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 80	484030 80
Nastavovací krúžokDIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 95	484030 95
Predĺženie pre vnútorný mikrometer Typ 50-100	428993 50-100
Nastavovací krúžokDIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 70	484030 70
Vnútorný mikrometer Rozsah merania 62-75	428990 62-75
Nastavovací krúžokDIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 55	484030 55
Vnútorný mikrometer Rozsah merania 75-88	428990 75-88
Vnútorný mikrometer Rozsah merania 50-63	428990 50-63
Vnútorný mikrometer Rozsah merania 87-100	428990 87-100