



## Základná čelusť pevná, pre typ: 125



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	361520 125
GTIN	4250364401159
Trieda položky	34A

### Popis

**Prevedenie:**

Čelusť pevná.

**Použitie:**

- Na upínanie všetkých HD čelustí č. 362390 do 362600.
- Na uchytenie stupňovitých lišt č. 361950; 361960; 361970.

**Materiál:**

Kalená oceľ, brúsené povrchy.

**Vhodné pre:**

NC8, Garant-NC, Titan.

**Rozsah balenia:**

Vrátane upevňovacích skrutiek.

### Technický opis

Dĺžka čelustí I	88 mm
vhodné pre farebný kód	TC
vhodné pre farebný kód	HiPo
vhodné pre farebný kód	LC
vhodné pre farebný kód	LC-GARANT
vhodné pre farebný kód	Titan

vhodné pre farebný kód	Titan2/TitanSense
vhodné pre farebný kód	LCV125G
vhodné pre farebný kód	NC8
vhodné pre farebný kód	HOLEX NC
Výška čelusti h	39,5 mm
Šírka čelustí b	124,4 mm
pre typ	125
Druh produktu	Čeluste pre zverák