

Mitutoyo**Dutinomer Holtest, Rozsah merania: 20-25mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	429000 20-25
GTIN	4946368517698
Trieda položky	44A

Popis**Prevedenie:**

Nerezová ocel, všetky čítacie časti sú pochrómované bez odleskov. Merací bubienok s hlbokou čiernou stupnicou a račňou.

Pre priebežné otvory, meracie plochy z tvrdenej ocele.

Zvláštne príslušenstvo:

Predĺženia č. 429010, kontrolné krúžky č. 484030.

Technický opis

Hĺbka merania s predĺžením	240 mm
Ø meracieho bubna	23 mm
Rozmer A	2,6 mm
Rozsah merania	20 - 25 mm
Celková dĺžka	140 mm
Štandardná hĺbka merania	90 mm
Najväčšia prípustná chyba	0,006 mm
Odčítanie	0,005 mm
Norma	Výrobná norma
Členenie meracieho bubna	1/50 mm
Meracia technika	analógová
Balenie	stabilný box

Kalibrácia	B6
Druh produktu	3-bodový dutinomer

Služby

Kalibrácia DAkkS3-bodový dutinomer maximálny rozsah merania 200	022510 200
Kalibrácia3-bodový dutinomer maximálny rozsah merania 50	022500 50

Príslušenstvo

Nastavovací krúžokDIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 25	484030 25
Nastavovací krúžokDIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 20	484030 20
Nastavovací krúžokDIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 24	484030 24
Predĺženie pre vnútorný mikrometer Typ 3/150	429010 3/150
Nastavovací krúžokDIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 22	484030 22