

**Lamelový blok (jednoduchý, nemagnetický), Typ: 5****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	380820 5
GTIN	4045197311009
Trieda položky	33S

**Popis****Prevedenie:**

- Ocelovo-mosadzné spojenie.
- Pozdĺžne a priečne pólové členenie. Rovné alebo s prizmou.
- Lamely z 1 mm mosadze/3 mm ocele, zlepené bez kotvy.
- Samotné lamelové bloky nie sú magnetické.
- Výšková tolerancia  $\pm 0,5$  mm.

**Použitie:**

- Použiteľné iba v spojení s magnetickými upínacím doskami na obrábanie nepravidelných obrobkov.
- Do blokov sa môžu zapracovať všetky druhy profilovania.

**Technický opis**

Smerovanie pólov	priečny
Výška	50 mm
Hmotnosť	2,5 kg
Dĺžka	80 mm
Šírka	80 mm
Prevedenie	rovná

Druh produktu

Lamelový blok