

Mitutoyo**Dutinomer Holtest, Rozsah merania: 25-30mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	429000 25-30
GTIN	4946368517704
Trieda položky	44A

Popis**Prevedenie:**

Nerezová oceľ, všetky čítacie časti sú pochrómované bez odleskov. Merací bubienok s hlbokou čiernou stupnicou a račňou.

Pre priebežné otvory, meracie plochy z tvrdenej ocele.

Zvláštne príslušenstvo:

Predĺženia č. 429010, kontrolné krúžky č. 484030.

Technický opis

Rozmer A	2,6 mm
Hĺbka merania s predĺžením	240 mm
Štandardná hĺbka merania	90 mm
Ø meracieho bubna	23 mm
Celková dĺžka	140 mm
Rozsah merania	25 - 30 mm
Najväčšia prípustná chyba	0,006 mm
Odčítanie	0,005 mm
Norma	Výrobná norma
Členenie meracieho bubna	1/50 mm
Meracia technika	analógová
Balenie	stabilný box

Kalibrácia	B6
Druh produktu	3-bodový dutinomer

Služby

Kalibrácia 3-bodový dutinomer maximálny rozsah merania 50	022500 50
Kalibrácia DAkkS 3-bodový dutinomer maximálny rozsah merania 200	022510 200

Príslušenstvo

Nastavovací krúžok DIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 25	484030 25
Nastavovací krúžok DIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 30	484030 30
Nastavovací krúžok DIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 27	484030 27
Predĺženie pre vnútorný mikrometer Typ 3/150	429010 3/150
Nastavovací krúžok DIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 28	484030 28
Nastavovací krúžok DIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 26	484030 26