



## Adaptérová čelusť mobilná, pre typ: 125



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	361600 125
GTIN	4250364400879
Trieda položky	34A

### Popis

**Prevedenie:**

Pohyblivá čelusť.

**Použitie:**

- Na upínanie disponibilných čelustí alebo samostatne vyrobených čelustí.
- Na upínanie všetkých HD čelustí č. 362390 do 362600.

**Materiál:**

Kalená ocel, brúsené povrchy.

**Vhodné pre:**

NC8, Garant-NC, Titan.

**Rozsah balenia:**

Vrátane upevňovacích skrutiek.

### Technický opis

Dĺžka čelustí l	80 mm
Dĺžka l <sub>1</sub>	32 mm
Výška čelusti h	58 mm
Výška h <sub>1</sub>	20 mm
vhodné pre farebný kód	TC

vhodné pre farebný kód	HOLEX NC
vhodné pre farebný kód	HiPo
vhodné pre farebný kód	LC
vhodné pre farebný kód	LC-GARANT
vhodné pre farebný kód	Titan
vhodné pre farebný kód	Titan2/TitanSense
vhodné pre farebný kód	Duo Plus
vhodné pre farebný kód	LCV125G
vhodné pre farebný kód	NC8
pre typ	125
Šírka čelustí b	126 mm
Druh produktu	Čeluste pre zverák