

**Lamelový blok (jednoduchý, nemagnetický), Typ: 7****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	380820 7
GTIN	4045197311023
Trieda položky	33S

Popis**Prevedenie:**

- **Oceľovo-mosadzné spojenie.**
- **Pozdĺžne a priečne pólové členenie. Rovné alebo s prizmou.**
- **Lamely z 1 mm mosadze/3 mm ocele, zlepené bez kotvy.**
- **Samotné lamelové bloky nie sú magnetické.**
- **Výšková tolerancia $\pm 0,5$ mm.**

Použitie:

- **Použiteľné iba v spojení s magnetickými upínacím doskami na obrábanie nepravidelných obrobkov.**
- **Do blokov sa môžu zapracovať všetky druhy profilovania.**

Technický opis

Dĺžka	100 mm
Šírka	50 mm
Výška	40 mm
Hmotnosť	1,7 kg
Smerovanie pólov	pozdlžny
Prevedenie	rovná

Druh produktu

Lamelový blok