


**Neodymové magnetické upínacie bloky, Dĺžka: 140mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	380870 140
GTIN	4045197311313
Trieda položky	33S

Popis**Prevedenie:**

- **Extrémne vysoká priliehavá sila vďaka špeciálne vyvinutej metóde.**
- **Stabilné celocelové teleso so spínačom vyp./zap. na čelnej strane.**
- **Lamely z 2 mm mosadze/4 mm ocele.**
- **Neodymový magnetický systém.**

Použitie:

- **Pre ťažko upínateľné obrobky, ako Ferrotic, tvrdý kov s podielom kobaltu.**
- **Na elektroerozívne spracovanie a brúsenie.**

Upozornenie:

Adaptácia na všetky upínacie systémy s nulovým bodom GARANT Zeroclamp na trhu (Partool, 3R, Mecatool, Erowa atď.) dodávané ako voliteľné. **Pri objednávke uveďte zodpovedajúce údaje.**

Technický opis

Výška magnetického poľa	4 mm
Výška	51 mm
Šírka	70 mm
Dĺžka	140 mm
Hmotnosť	3 kg

Menovitá přídržní síla	180 N/cm ²
Tolerancia výšky	+0,5 / -2 mm
Druh produktu	Magnetická upínacia doska