

**Mitutoyo****Dutinomer Holtest, Rozsah merania: 40-50mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	429000 40-50
GTIN	4946368517728
Trieda položky	44A

**Popis****Prevedenie:**

Nerezová oceľ, všetky čítacie časti sú pochrómované bez odleskov. Merací bubienok s hlbokou čiernou stupnicou a račňou.

Pre priebežné otvory, meracie plochy z tvrdenej ocele.

**Zvláštne príslušenstvo:**

Predĺženia č. 429010, kontrolné krúžky č. 484030.

**Technický opis**

Ø meracieho bubna	23 mm
Rozsah merania	40 - 50 mm
Rozmer A	3,4 mm
Hĺbka merania s predĺžením	248 mm
Štandardná hĺbka merania	98 mm
Celková dĺžka	140 mm
Najväčšia prípustná chyba	0,006 mm
Odčítanie	0,005 mm
Norma	Výrobná norma
Členenie meracieho bubna	1/50 mm
Meracia technika	analógová

Balenie	stabilný box
Kalibrácia	B6
Druh produktu	3-bodový dutinomer

## Služby

Kalibrácia 3-bodový dutinomer maximálny rozsah merania 50	022500 50
Kalibrácia DAkkS 3-bodový dutinomer maximálny rozsah merania 200	022510 200

## Príslušenstvo

Nastavovací krúžok DIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 44	484030 44
Nastavovací krúžok DIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 45	484030 45
Nastavovací krúžok DIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 50	484030 50
Predĺženie pre vnútorný mikrometer Typ 3/150	429010 3/150
Nastavovací krúžok DIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 40	484030 40
Nastavovací krúžok DIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 46	484030 46
Nastavovací krúžok DIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 42	484030 42