




## Neodymové magnetické upínacie bloky, Dĺžka: 200mm



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	380870 200
GTIN	4045197311320
Trieda položky	33S

### Popis

#### Prevedenie:

- **Extrémne vysoká priliehavá sila vďaka špeciálne vyvinutej metóde.**
- **Stabilné celocelové teleso so spínačom vyp./zap. na čelnej strane.**
- **Lamely z 2 mm mosadze/4 mm ocele.**
- **Neodymový magnetický systém.**

#### Použitie:

- **Pre ťažko upínateľné obrobky, ako Ferrotic, tvrdý kov s podielom kobaltu.**
- **Na elektroerozívne spracovanie a brúsenie.**

#### Upozornenie:

Adaptácia na všetky upínacie systémy s nulovým bodom GARANT Zeroclamp na trhu (Partool, 3R, Mecatool, Erowa atď.) dodávané ako voliteľné. **Pri objednávke uveďte zodpovedajúce údaje.**

### Technický opis

Hmotnosť	4,2 kg
Výška	51 mm
Výška magnetického poľa	4 mm
Šírka	70 mm
Dĺžka	200 mm

Menovitá přídržní síla	180 N/cm <sup>2</sup>
Tolerancia výšky	+0,5 / -2 mm
Druh produktu	Magnetická upínacia doska