



Adaptérová čelusť mobilná, pre typ: 200



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	361600 200
GTIN	4250364400893
Trieda položky	34A

Popis

Prevedenie:

Pohyblivá čelusť.

Použitie:

- Na upínanie disponibilných čelustí alebo samostatne vyrobených čelustí.
- Na upínanie všetkých HD čelustí č. 362390 do 362600.

Materiál:

Kalená ocel, brúsené povrchy.

Vhodné pre:

NC8, Garant-NC, Titan.

Rozsah balenia:

Vrátane upevňovacích skrutiek.

Technický opis

Dĺžka čelustí l	100 mm
Výška čelusti h	85 mm
Výška h ₁	24 mm
Dĺžka l ₁	38 mm
Šírka čelustí b	202 mm

pre typ	200
vhodné pre farebný kód	TC
vhodné pre farebný kód	LC
vhodné pre farebný kód	NC8
Druh produktu	Čeluste pre zverák