



**Permanentné magnetické guľaté skľučovadlo s radiálnym rozstupom pólov,
Ø skľučovadla: 350mm**



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	380810 350
GTIN	4045197310958
Trieda položky	33S

Popis

Prevedenie:

- **Silne priliehavý, neodymový, magnetický systém.**
- **Koncentrické drážky na vyrovnanie obrobkov.**
- **Stred magneticky neaktívny, tým je možný prechodový otvor.**

VYP-ZAP spínanie ručnou pákou.

Použitie:

- **Na brúsenie a sústruženie.**
- **Radiálnym pólovým členením obzvlášť vhodné na upínanie prstencov.**
- **Pre okrúhle a prstencové obrobky.**

Technický opis

Ø závitu	8×M8
Ø centrovania	170 mm
Menovitá prídržní sila	150 N/cm ²
Hmotnosť	49 kg

Hĺbka centrovania	6 mm
Ø skľučovadla	350 mm
Tolerancia výšky	+0,5 / -2 mm
Ø rozostupnej kružnice otvorov	220 / 300 mm
Ø maximálny priemer vyvrtaného otvoru	58 mm
Ø nezmagnetizovaného zrna	40 mm
Výška	73 mm
Druh produktu	Magnetické upínacie púzdro