

**Lamelový blok (jednoduchý, nemagnetický), Typ: 10****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	380820 10
GTIN	4045197311054
Trieda položky	33S

**Popis****Prevedenie:**

- **Oceľovo-mosadzné spojenie.**
- **Pozdĺžne a priečne pólové členenie. Rovné alebo s prizmou.**
- **Lamely z 1 mm mosadze/3 mm ocele, zlepené bez kotvy.**
- **Samotné lamelové bloky nie sú magnetické.**
- **Výšková tolerancia  $\pm 0,5$  mm.**

**Použitie:**

- **Použiteľné iba v spojení s magnetickými upínacím doskami na obrábanie nepravidelných obrobkov.**
- **Do blokov sa môžu zapracovať všetky druhy profilovania.**

**Technický opis**

Hmotnosť	2,7 kg
Dĺžka	100 mm
Výška	48 mm
Smerovanie pólov	pozdlžny
Šírka	70 mm
Prevedenie	rovná

Druh produktu

Lamelový blok