

**Zvinovací meter zo sklenených vlákien v obale, Dĺžka pásu: 10m****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	463300 10
GTIN	4007368072973
Trieda položky	46M

Popis**Prevedenie:**

Puzdro: Nezničiteľné plastové teleso s povrchom Softfinish. Teleso s odstavnuou polohou pre kľukové rameno a ťažný krúžok. Nastaviteľné pre ľavákov.

Rám: Rám z ľahkého kovu s rýchlym navíjaním s guľôčkovým ložiskom a preložiteľnou kľukou.

Meracie pásmo zo sklenených vlákien. Extrémne odolné proti zalomeniu **a flexibilné**, odolné proti poveternostným vplyvom a proti mnohým chemikáliám. **Elektricky nevodivé**. Dobrá čitateľnosť. S centimetrovým členením.

Upozornenie:

Vyhotovenie v 100 m dĺžke alebo mierke v palcoch alebo začiatok mierky typ B/C na vyžiadanie.

Technický opis

Obal Šírka	115 mm
Šírka pásu	13 mm
Obal Výška	32 mm
Obal Dĺžka	138 mm
Typ začiatku meracej stupnice	A

Dĺžka pásu	10 m
Norma	EG II
Kalibrácia	G1
Druh produktu	Meracie pásmo

Služby

KalibráciaZvinovací meter maximálna dĺžka 10	026240 10
--	-----------