

Mitutoyo**Dutinomer Holtest na meranie slepých otvorov, Rozsah merania: 20-25mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	429005 20-25
GTIN	4946368517209
Trieda položky	44A

Popis**Prevedenie:**

Nerezová oceľ, všetky čítacie časti sú pochrómované bez odleskov. Merací bubienok s hlbokou čiernou stupnicou a račňou.

Vyhotovenie slepého otvoru. **Meracie plochy z tvrdenej ocele s titánovou povrchovou úpravou pre dlhú životnosť.**

Zvláštne príslušenstvo:

Predĺženia č. 429010, kontrolné krúžky č. 484030.

Technický opis

Celková dĺžka	140 mm
Rozsah merania	20 - 25 mm
Rozmer A	0,3 mm
Štandardná hĺbka merania	90 mm
Ø meracieho bubna	23 mm
Hĺbka merania s predĺžením	240 mm
Najväčšia prípustná chyba	0,006 mm
Odčítanie	0,005 mm
Norma	Výrobná norma
Členenie meracieho bubna	1/50 mm
Meracia technika	analógová

Balenie	stabilný box
Kalibrácia	B6
Druh produktu	3-bodový dutinomer

Služby

Kalibrácia 3-bodový dutinomer maximálny rozsah merania 50	022500 50
Kalibrácia DAkkS 3-bodový dutinomer maximálny rozsah merania 200	022510 200

Príslušenstvo

Nastavovací krúžok DIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 22	484030 22
Nastavovací krúžok DIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 25	484030 25
Predĺženie pre vnútorný mikrometer Typ 3/150	429010 3/150
Nastavovací krúžok DIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 24	484030 24
Nastavovací krúžok DIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 20	484030 20