

**Biely ocelový meter v obale, Dĺžka pásu: 20m****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	462900 20
GTIN	4007368074632
Trieda položky	46M

Popis**Prevedenie:**

Puzdro: Nezničiteľné plastové teleso s povrchom Softfinish. Teleso s odstavnuou polohou pre kľukové rameno a ťažný krúžok. Nastaviteľné pre ľavákov.

Rám: Rám z ľahkého kovu s rýchlym navíjaním s guľôčkovým ložiskom a preložiteľnou kľukou.

Pásmo: Patentovaný začiatok pásma, **kovanie Flextop**. Opláštenie pásma z transparentného, vysoko flexibilného plastu spoľahlivo zabraňuje zlomeniu pásma na začiatku.

Biele ocelové pásmo. Tvrdený pás, fosfátová vrstva ako ochrana proti korózii, s povrchom odolným proti opotrebovaniu a ošetrovým umelou živcou. Dobrá čitateľnosť. S priebežným milimetrovým členením.

Upozornenie:

Vyhotovenie v 100 m dĺžke alebo mierke v palcoch alebo začiatok mierky typ B/C na vyžiadanie.

Technický opis

Obal Šírka	115 mm
Obal Dĺžka	138 mm
Šírka pásu	13 mm
Obal Výška	32 mm

Typ začiatku meracej stupnice	A
Dĺžka pásu	20 m
Norma	EG II
Kalibrácia	G1
Druh produktu	Meracie pásmo

Služby

KalibráciaZvinovací meter maximálna dĺžka 50	026240 50
--	-----------