

**Zvinovací meter z nehrdzavejúcej ocele v obale, Dĺžka pásu: 20m****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	463050 20
GTIN	4007368079033
Trieda položky	46M

Popis**Prevedenie:**

Puzdro: Nezničiteľné plastové teleso s povrchom Softfinish. Teleso s odstavňou polohou pre kľukové rameno a ťažný krúžok. Nastaviteľné pre ľavákov.

Rám: Rám z ľahkého kovu s rýchlym navíjaním s guľôčkovým ložiskom a preložiteľnou kľukou.

Pásmo: Patentovaný začiatok pásma, **kovanie Flextop**. Opláštenie pásma z transparentného, vysoko flexibilného plastu spoľahlivo zabraňuje zlomeniu pásma na začiatku.

Nehrdzavejúce ocelové meracie pásmo z tvrdenej chrómniklovej ocele, transparentne lakované vypaľovaním. Stupnica tlačaná s dobre čitateľnými číslicami a členením. Dobrá bezpečnosť proti zlomeniu a flexibilita. S členením v cm (prvých 20 cm s milimetrovým členením).

Upozornenie:

Vyhotovenie v 100 m dĺžke alebo mierke v palcoch alebo začiatok mierky typ B/C na vyžiadanie.

Technický opis

Obal Výška	32 mm
Šírka pásu	13 mm
Obal Šírka	115 mm

Obal Dĺžka	138 mm
Typ začiatku meracej stupnice	A
Dĺžka pásu	20 m
Norma	EG II
Kalibrácia	G1
Druh produktu	Meracie pásmo

Služby

KalibráciaZvinovací meter maximálna dĺžka 50	026240 50
--	-----------