

WITTE**Mriežková vákuová doska, Typ: R2****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	385030 R2
GTIN	2050001717481
Trieda položky	38L

Popis**Prevedenie:**

Hliník s vysokou pevnosťou. Modulárne rozšíriteľný prostredníctvom spojovacích prvkov.

Vrátane otvorov ZeroClamp 12M10, rozstup 200 mm.

Použitie:

Vákuové upínanie plastov, skla, kovov, neželezných kovov, grafitu a iných materiálov.

Rozsah balenia:

1 hadicová priechodka, 1 spojovací prvok 7 záslepiek 1 konektor LW12, 2 upínače, vákuová hadica (1 m), dorazové podložky.

10 m tesniaca šnúra (Ø4 mm).

Upozornenie:

Vákuové upínacie dosky sú rozšíriteľné pomocou spojovacích prvkov.

Technický opis

Hmotnosť	10 kg
Mriežka	12,5 mm
Šírka	300 mm
Dĺžka	400 mm
Výška	32,5 mm
Druh produktu	Vákuová upínacia doska

