

BMI®**Ocelový meter potiahnutý polyamidom v ráme, Dĺžka pásu: 20m****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	464900 20
GTIN	4007368011286
Trieda položky	46M

Popis**Prevedenie:**

Puzdro: Nezničiteľné plastové teleso s povrchom Softfinish. Teleso s odstavňou polohou pre kľukové rameno a ťažný krúžok. Nastaviteľné pre ľavákov.

Rám: Rám z ľahkého kovu s rýchlym navíjaním s guľôčkovým ložiskom a preložitelnou kľukou.

Pásma: Patentovaný začiatok pásma, **kovanie Flextop**. Opláštenie pásma z transparentného, vysoko flexibilného plastu spoľahlivo zabraňuje zlomeniu pásma na začiatku.

Ocelové meracie pásma potiahnuté polyamidom. Dobrá bezpečnosť proti zlomeniu a flexibilita. Oceľ na pružné pasy odolná proti zalomeniu. **Vysoká odolnosť voči oderu**, odolné voči počasiu, ako aj odolné voči mnohým chemikáliám a olejom. S priebežným milimetrovým členením.

Veľ. 20 a 30 v rovnom ráme, veľ. 50 v ráme tvaru V.

Upozornenie:

Vyhotovenie v 100 m dĺžke alebo mierke v palcoch alebo začiatok mierky typ B/C na vyžiadanie.

Technický opis

Šírka pásu	13 mm
Celková dĺžka	310 mm
Rám Šírka	150 mm
Typ začiatku meracej stupnice	A
Dĺžka pásu	20 m

Norma	EG II
Kalibrácia	G1
Druh produktu	Meracie pásmo

Služby

KalibráciaZvinovací meter maximálna dĺžka 50	026240 50
--	-----------