

**HOLEX****Digitálne posuvné meradlo ABS s meracími hrotmi, Rozsah merania: 500mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	415621 500
GTIN	4045197829924
Trieda položky	42A

**Popis****Prevedenie:**

Digitálne posuvné meradlo s **absolútnou stupnicou**, nulovanie nie je potrebné. **Veľký displej s vysokým kontrastom**. Elektronika sa vypne automaticky po 5 minútach. Zapínanie jednoduchým posunutím. Meracie plochy sú najjemnejšie lapované. S robustným kovovým krytom.:

**Rozsah balenia:**

Vrátane 1 batérie č. 081560 veľkosti CR2032

**Technický opis**

Odčítanie	0,01 mm
Dĺžka meracích čelustí	150 mm
Odčítanie s možnosťou prepínania	mm/palce
Odčítanie	0,0005 palec
Ø vnútornej meracej násady	20 mm
Kalibrácia	A1
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory	081560 CR2032
Počet obsiahnutých batérií	1
Zásobovanie energiou	Prevádzka s batériami
Odchýlka merania E MPE	±0,06 mm

Norma	ISO 13385
Meracie hroty	áno
Poistka nameranej hodnoty	jednorazové nastavenie nulového bodu
Meracia technika	digitálna
Materiál	ušľachtilá oceľ, INOX
všetky diely	kalené
Balenie	stabilný box
Druh produktu	Dielenské posuvné merítka

## Služby

Kalibrácia DAkkSPosuvné meradlo/hĺbkové posuvné meradlo maximálny rozsah merania 500	021010 500
KalibráciaPosuvné meradlo/hĺbkové posuvné meradlo maximálny rozsah merania 500	021000 500

## Príslušenstvo

Gombíkový článok / špeciálna batéria Typ batérií CR2032	081560 CR2032
Skrutka na držiak hĺbkomeru	412230