

Mitutoyo**Dutinomer Holtest na meranie slepých otvorov, Rozsah merania: 25-30mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	429005 25-30
GTIN	4946368517216
Trieda položky	44A

Popis

Prevedenie:

Nerezová oceľ, všetky čítacie časti sú pochrómované bez odleskov. Merací bubienok s hlbokou čiernou stupnicou a račňou.

Vyhotovenie slepého otvoru. **Meracie plochy z tvrdenej ocele s titánovou povrchovou úpravou pre dlhú životnosť.**

Zvláštne príslušenstvo:

Predĺženia č. 429010, kontrolné krúžky č. 484030.

Technický opis

Hĺbka merania s predĺžením	240 mm
Ø meracieho bubna	23 mm
Rozsah merania	25 - 30 mm
Štandardná hĺbka merania	90 mm
Rozmer A	0,3 mm
Celková dĺžka	140 mm
Najväčšia prípustná chyba	0,006 mm
Odčítanie	0,005 mm
Norma	Výrobná norma
Členenie meracieho bubna	1/50 mm
Meracia technika	analógová

Balenie	stabilný box
Kalibrácia	B6
Druh produktu	3-bodový dutinomer

Služby

Kalibrácia DAkkS3-bodový dutinomer maximálny rozsah merania 200	022510 200
Kalibrácia3-bodový dutinomer maximálny rozsah merania 50	022500 50

Príslušenstvo

Nastavovací krúžokDIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 30	484030 30
Nastavovací krúžokDIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 28	484030 28
Nastavovací krúžokDIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 25	484030 25
Nastavovací krúžokDIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 27	484030 27
Predĺženie pre vnútorný mikrometer Typ 3/150	429010 3/150
Nastavovací krúžokDIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 26	484030 26