

Mitutoyo**Malý vnútorný mikrometer, Rozsah merania: 2,5-3mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	429100 2,5-3
GTIN	4946368080475
Trieda položky	44A

Popis

Prevedenie:

Nerezová ocel, všetky čítacie časti sú pochrómované. Merací bubienok s hlbokou čiernou stupnicou a račňou. Nastavenie meracej hlavy (**s 2 meracími plochami z tvrdého kovu**) sa vykonáva **hybnou ihlou zo spekaného karbidu**.

Použitie:

Na presné meranie priemerov a kruhovitosti otvorov.

Zvláštne príslušenstvo:

Kontrolné krúžky č. 484030.

Technický opis

Rozsah merania	2,5 - 3 mm
Ø meracieho bubna	17 mm
Hĺbka merania	12 mm
Celková dĺžka	105 mm
Odčítanie	0,001 mm
Najväčšia prípustná chyba	0,002 mm
Norma	Výrobná norma
Členenie meracieho bubna	1/50 mm
Meracia technika	analógová
Balenie	stabilný box
Kalibrácia	B6

Druh produktu	2-bodový dutinomer
---------------	--------------------

Služby

Kalibrácia 3-bodový dutinomer maximálny rozsah merania 20	022500 20
---	-----------

Kalibrácia DAkkS 3-bodový dutinomer maximálny rozsah merania 200	022510 200
--	------------

Príslušenstvo

Nastavovací krúžok DIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 3	484030 3
---	----------