


**BMI****Ocelový meter potiahnutý polyamidom v ráme, Dĺžka pásu: 30m****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	464900 30
GTIN	4007368045052
Trieda položky	46M

**Popis****Prevedenie:**

**Puzdro:** Nezničiteľné plastové teleso s povrchom Softfinish. Teleso s odstavňou polohou pre kľukové rameno a ťažný krúžok. Nastaviteľné pre ľavákov.

**Rám:** Rám z ľahkého kovu s rýchlym navíjaním s guľôčkovým ložiskom a preložitelnou kľukou.

**Pásma:** Patentovaný začiatok pásma, **kovanie Flextop**. Opláštenie pásma z transparentného, vysoko flexibilného plastu spoľahlivo zabraňuje zlomeniu pásma na začiatku.

**Ocelové meracie pásma potiahnuté polyamidom.** Dobrá bezpečnosť proti zlomeniu a flexibilita. Oceľ na pružné pasy odolná proti zalomeniu. **Vysoká odolnosť voči oderu**, odolné voči počasiu, ako aj odolné voči mnohým chemikáliám a olejom. S priebežným milimetrovým členením.

Vel. 20 a 30 v rovnom ráme, vel. 50 v ráme tvaru V.

**Upozornenie:**

Vyhotovenie v 100 m dĺžke alebo mierke v palcoch alebo začiatok mierky typ B/C na vyžiadanie.

**Technický opis**

Šírka pásu	13 mm
Celková dĺžka	310 mm
Rám Šírka	150 mm
Typ začiatku meracej stupnice	A
Dĺžka pásu	30 m

Norma	EG II
Kalibrácia	G1
Druh produktu	Meracie pásmo

**Služby**

KalibráciaZvinovací meter maximálna dĺžka 50	026240 50
--	-----------