

**Zvinovací meter zo sklenených vlákien v obale, Dĺžka pásu: 30m****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	463300 30
GTIN	4007368073017
Trieda položky	46M

**Popis****Prevedenie:**

**Puzdro:** Nezničiteľné plastové teleso s povrchom Softfinish. Teleso s odstavnuou polohou pre kľukové rameno a ťažný krúžok. Nastaviteľné pre ľavákov.

**Rám:** Rám z ľahkého kovu s rýchlym navíjaním s guľôčkovým ložiskom a preložiteľnou kľukou.

**Meracie pásmo zo sklenených vlákien. Extrémne** odolné proti zalomeniu **a flexibilné**, odolné proti poveternostným vplyvom a proti mnohým chemikáliám. **Elektricky nevodivé**. Dobrá čitateľnosť. S centimetrovým členením.

**Upozornenie:**

Vyhotovenie v 100 m dĺžke alebo mierke v palcoch alebo začiatok mierky typ B/C na vyžiadanie.

**Technický opis**

Šírka pásu	13 mm
Obal Šírka	175 mm
Obal Dĺžka	210 mm
Obal Výška	32 mm
Typ začiatku meracej stupnice	A

Dĺžka pásu	30 m
Norma	EG II
Kalibrácia	G1
Druh produktu	Meracie pásmo

**Služby**

KalibráciaZvinovací meter maximálna dĺžka 50	026240 50
--	-----------