

Mitutoyo**Súprava dutinomerov Holtest, Rozsah merania: 6-12mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	429050 6-12
GTIN	4946368517575
Trieda položky	44A

Popis**Prevedenie:**

Nerezová oceľ, všetky čítacie časti sú pochrómované bez odleskov. Merací bubienok s hlbokou čiernou stupnicou a račňou.

Pre priebežné otvory, meracie plochy z tvrdenej ocele.

Rozsah balenia:

Vnútorne mikrometre č. 429000. Kontrolné krúžky podobné c. 484030, predĺženie 100 mm c. 429010.

Technický opis

Ø nastavovacieho krúžku	8 / 10 mm
Počet meracích skrutiek	3
Rozsah merania	6 - 12 mm
Najväčšia prípustná chyba	0,004 mm
Odčítanie	0,001 mm
Norma	Výrobná norma
Členenie meracieho bubna	1/50 mm
Meracia technika	analogová
Balenie	stabilný box
Kalibrácia	S6
Druh produktu	3-bodový dutinomer

Služby

KalibráciaSúprava vnútorných mikrometrov Rozsah merania 6-12

020550 6-12

Príslušenstvo

Predĺženie pre vnútorný mikrometer Typ 1/100	429010 1/100
Dutinomer Holtest Rozsah merania 8-10	429000 8-10
Dutinomer Holtest Rozsah merania 6-8	429000 6-8
Nastavovací krúžokDIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 11	484030 11
Nastavovací krúžokDIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 7	484030 7
Dutinomer Holtest Rozsah merania 10-12	429000 10-12
Nastavovací krúžokDIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 9	484030 9