

**Mitutoyo****Malý vnútorný mikrometer, Rozsah merania: 3-4mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	429100 3-4
GTIN	4946368080482
Trieda položky	44A

**Popis****Prevedenie:**

Nerezová oceľ, všetky čítacie časti sú pochrómované. Merací bubienok s hlbokou čiernou stupnicou a račňou. Nastavenie meracej hlavy (**s 2 meracími plochami z tvrdého kovu**) sa vykonáva **hybnou ihlou zo spekaného karbidu**.

**Použitie:**

Na presné meranie priemerov a kruhovitosti otvorov.

**Zvláštne príslušenstvo:**

Kontrolné krúžky č. 484030.

**Technický opis**

Rozsah merania	3 - 4 mm
Hĺbka merania	22 mm
Celková dĺžka	115 mm
Ø meracieho bubna	17 mm
Odčítanie	0,001 mm
Najväčšia prípustná chyba	0,002 mm
Norma	Výrobná norma
Členenie meracieho bubna	1/50 mm
Meracia technika	analógová
Balenie	stabilný box
Kalibrácia	B6

Druh produktu	2-bodový dutinomer
---------------	--------------------

## Služby

Kalibrácia 3-bodový dutinomer maximálny rozsah merania 20	022500 20
---	-----------

Kalibrácia DAkkS 3-bodový dutinomer maximálny rozsah merania 200	022510 200
--	------------

## Príslušenstvo

Nastavovací krúžok DIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 3	484030 3
---	----------

Nastavovací krúžok DIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 4	484030 4
---	----------