

Mitutoyo**Súprava dutinomerov Holtest, Rozsah merania: 12-20mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	429050 12-20
GTIN	4946368518039
Trieda položky	44A

Popis**Prevedenie:**

Nerezová oceľ, všetky čítacie časti sú pochrómované bez odleskov. Merací bubienok s hlbokou čiernou stupnicou a račňou.

Pre priebežné otvory, meracie plochy z tvrdenej ocele.

Rozsah balenia:

Vnútorne mikrometre č. 429000. Kontrolné krúžky podobné c. 484030, predĺženie 150 mm c. 429010.

Technický opis

Ø nastavovacieho krúžku	16 mm
Počet meracích skrutiek	2
Rozsah merania	12 - 20 mm
Najväčšia prípustná chyba	0,004 mm
Odčítanie	0,005 mm
Norma	Výrobná norma
Členenie meracieho bubna	1/50 mm
Meracia technika	analógová

Balenie	stabilný box
Kalibrácia	S6
Druh produktu	3-bodový dutinomer

Služby

KalibráciaSúprava vnútorných mikrometrov Rozsah merania 12-20	020550 12-20
---	--------------

Príslušenstvo

Dutinomer Holtest Rozsah merania 12-16	429000 12-16
Dutinomer Holtest Rozsah merania 16-20	429000 16-20
Predĺženie pre vnútorný mikrometer Typ 2/150	429010 2/150
Nastavovací krúžokDIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 18	484030 18
Nastavovací krúžokDIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 15	484030 15