

Mitutoyo**Malý vnútorný mikrometer, Rozsah merania: 4-5mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	429100 4-5
GTIN	4946368080499
Trieda položky	44A

Popis**Prevedenie:**

Nerezová ocel, všetky čítacie časti sú pochrómované. Merací bubienok s hlbokou čiernou stupnicou a račňou. Nastavenie meracej hlavy (**s 2 meracími plochami z tvrdého kovu**) sa vykonáva **hybnou ihlou zo spekaného karbidu**.

Použitie:

Na presné meranie priemerov a kruhovitosti otvorov.

Zvláštne príslušenstvo:

Kontrolné krúžky č. 484030.

Technický opis

Hĺbka merania	22 mm
Rozsah merania	4 - 5 mm
Celková dĺžka	115 mm
Ø meracieho bubna	17 mm
Odčítanie	0,001 mm
Najväčšia prípustná chyba	0,002 mm
Norma	Výrobná norma
Členenie meracieho bubna	1/50 mm
Meracia technika	analógová
Balenie	stabilný box
Kalibrácia	B6

Druh produktu	2-bodový dutinomer
---------------	--------------------

Služby

Kalibrácia DAkkS3-bodový dutinomer maximálny rozsah merania 200	022510 200
---	------------

Kalibrácia3-bodový dutinomer maximálny rozsah merania 20	022500 20
--	-----------

Príslušenstvo

Nastavovací krúžokDIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 4	484030 4
--	----------

Nastavovací krúžokDIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 5	484030 5
--	----------