

Mitutoyo**Súprava dutinomerov Holtest, Rozsah merania: 20-50mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	429050 20-50
GTIN	4946368518046
Trieda položky	44A

Popis**Prevedenie:**

Nerezová oceľ, všetky čítacie časti sú pochrómované bez odleskov. Merací bubienok s hlbokou čiernou stupnicou a račňou.

Pre priebežné otvory, meracie plochy z tvrdenej ocele.

Rozsah balenia:

Vnútorne mikrometre č. 429000. Kontrolné krúžky podobné c. 484030, predĺženie 150 mm c. 429010.

Technický opis

Počet meracích skrutiek	4
Rozsah merania	20 - 50 mm
Ø nastavovacieho krúžku	25 / 40 mm
Najväčšia prípustná chyba	0,006 mm
Odčítanie	0,005 mm
Norma	Výrobná norma
Členenie meracieho bubna	1/50 mm

Meracia technika	analógová
Balenie	stabilný box
Kalibrácia	S6
Druh produktu	3-bodový dutinomer

Služby

KalibráciaSúprava vnútorných mikrometrov Rozsah merania 20-50	020550 20-50
---	--------------

Príslušenstvo

Nastavovací krúžokDIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 45	484030 45
Dutinomer Holtest Rozsah merania 40-50	429000 40-50
Dutinomer Holtest Rozsah merania 30-40	429000 30-40
Dutinomer Holtest Rozsah merania 25-30	429000 25-30
Predĺženie pre vnútorný mikrometer Typ 3/150	429010 3/150
Dutinomer Holtest Rozsah merania 20-25	429000 20-25
Nastavovací krúžokDIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 35	484030 35
Nastavovací krúžokDIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 27	484030 27
Nastavovací krúžokDIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 22	484030 22