

Mitutoyo**Dutinomer Holtest na meranie slepých otvorov, Rozsah merania: 50-63mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	429005 50-63
GTIN	4946368517247
Trieda položky	44A

Popis

Prevedenie:

Nerezová oceľ, všetky čítacie časti sú pochrómované bez odleskov. Merací bubienok s hlbokou čiernou stupnicou a račňou.

Vyhotovenie slepého otvoru. **Meracie plochy z tvrdenej ocele s titánovou povrchovou úpravou pre dlhú životnosť.**

Zvláštne príslušenstvo:

Predĺženia č. 429010, kontrolné krúžky č. 484030.

Technický opis

Celková dĺžka	156 mm
Ø meracieho bubna	23 mm
Štandardná hĺbka merania	105 mm
Rozmer A	0,3 mm
Hĺbka merania s predĺžením	255 mm
Rozsah merania	50 - 63 mm
Najväčšia prípustná chyba	0,006 mm
Odčítanie	0,005 mm
Norma	Výrobná norma
Členenie meracieho bubna	1/50 mm
Meracia technika	analógová

Balenie	stabilný box
Kalibrácia	B6
Druh produktu	3-bodový dutinomer

Služby

Kalibrácia DAkkS3-bodový dutinomer maximálny rozsah merania 200	022510 200
Kalibrácia3-bodový dutinomer maximálny rozsah merania 100	022500 100

Príslušenstvo

Nastavovací krúžokDIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 55	484030 55
Nastavovací krúžokDIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 60	484030 60
Nastavovací krúžokDIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 50	484030 50
Predĺženie pre vnútorný mikrometer Typ 4/150	429010 4/150