

**Biely ocelový meter v ráme, Dĺžka pásu: 30m****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	464500 30
GTIN	4007368002987
Trieda položky	46M

**Popis****Prevedenie:**

**Puzdro:** Nezničiteľné plastové teleso s povrchom Softfinish. Teleso s odstavňou polohou pre kľukové rameno a ťažný krúžok. Nastaviteľné pre ľavákov.

**Rám:** Rám z ľahkého kovu s rýchlym navíjaním s guľôčkovým ložiskom a preložitelnou kľukou.

**Pásmo:** Patentovaný začiatok pásma, **kovanie Flextop**. Opláštenie pásma z transparentného, vysoko flexibilného plastu spoľahlivo zabraňuje zlomeniu pásma na začiatku.

**Biele ocelové pásmo.** Tvrdený pás, fosfátová vrstva ako ochrana proti korózii, s povrchom odolným proti opotrebovaniu a ošetrovaniu umelou živicom. Dobrá čitateľnosť. S priebežným milimetrovým členením.

Veľ. 20 a 30 v rovnom ráme, veľ. 50 v ráme tvaru V.

**Upozornenie:**

Vyhotovenie v 100 m dĺžke alebo mierke v palcoch alebo začiatok mierky typ B/C na vyžiadanie.

**Technický opis**

Celková dĺžka	310 mm
Rám Šírka	120 mm
Šírka pásu	13 mm
Typ začiatku meracej stupnice	A
Dĺžka pásu	30 m

Norma	EG II
Kalibrácia	G1
Druh produktu	Meracie pásmo

**Služby**

KalibráciaZvinovací meter maximálna dĺžka 50	026240 50
----------------------------------------------	-----------