

Mitutoyo**Malý vnútorný mikrometer, Rozsah merania: 5-6mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	429100 5-6
GTIN	4946368080505
Trieda položky	44A

Popis**Prevedenie:**

Nerezová ocel, všetky čítacie časti sú pochrómované. Merací bubienok s hlbokou čiernou stupnicou a račňou. Nastavenie meracej hlavy (**s 2 meracími plochami z tvrdého kovu**) sa vykonáva **hybnou ihlou zo spekaného karbidu**.

Použitie:

Na presné meranie priemerov a kruhovitosti otvorov.

Zvláštne príslušenstvo:

Kontrolné krúžky č. 484030.

Technický opis

Celková dĺžka	115 mm
Ø meracieho bubna	17 mm
Hĺbka merania	22 mm
Rozsah merania	5 - 6 mm
Odčítanie	0,001 mm
Najväčšia prípustná chyba	0,002 mm
Norma	Výrobná norma
Členenie meracieho bubna	1/50 mm
Meracia technika	analógová
Balenie	stabilný box
Kalibrácia	B6

Druh produktu

2-bodový dutinomer

Služby

Kalibrácia 3-bodový dutinomer maximálny rozsah merania 20

022500 20

Kalibrácia DAkkS 3-bodový dutinomer maximálny rozsah merania 200

022510 200

Príslušenstvo

Nastavovací krúžok DIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 5

484030 5

Nastavovací krúžok DIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 6

484030 6