



Ocelový zvinovací meter V2A pre obvod a \emptyset , maximálny merací rozsah: 4720mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	465682 4720
GTIN	2050001060600
Trieda položky	46R

Popis

Prevedenie:

Ocelový zvinovací meter **CJU** na meranie vonkajšieho priemeru a \emptyset na okrúhlom telese. Pružinová pásová oceľ je na prednej strane laserovo odstupňovaná s 2 členeniami pre obvod a \emptyset . Odstup dielikov stupnice 1 mm. **Odčítanie nóniusa 0,1 mm**. Medze presnosti stupnice podľa DIN 866.

V2A vyhotovenie z nehrdzavejúcej pružinovej ocele.

Upozornenie:

Zvinovacie metre C s odčítaním 0,05mm a zvinovacie metre s čiernym vrstvením na vyžiadanie. Stacionárna verzia CJU na požiadanie.

Technický opis

Šírka pásu	16 mm
Rozsah merania pre obvod	3450 - 4720 mm
Rozsah merania pre \emptyset	1100 - 1500 mm
Odčítanie	0,1 mm
Šírka pásu	0,2 mm
Kalibrácia	G2
Druh produktu	Meracie pásmo

Služby

KalibráciaObvodové meracie pásmo maximálna dĺžka
6000

026280 6000