

BMI®**Ocelový meter potiahnutý polyamidom v obale, Dĺžka pásu: 30m****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	463100 30
GTIN	4007368074861
Trieda položky	46M

Popis**Prevedenie:**

Puzdro: Nezničiteľné plastové teleso s povrchom Softfinish. Teleso s odstavňou polohou pre kľukové rameno a ťažný krúžok. Nastaviteľné pre ľavákov.

Rám: Rám z ľahkého kovu s rýchlym navíjaním s guľôčkovým ložiskom a preložitelnou kľukou.

Pásmo: Patentovaný začiatok pásma, **kovanie Flextop**. Opláštenie pásma z transparentného, vysoko flexibilného plastu spoľahlivo zabraňuje zlomeniu pásma na začiatku.

Ocelové meracie pásmo potiahnuté polyamidom. Dobrá bezpečnosť proti zlomeniu a flexibilita. Oceľ na pružné pasy odolná proti zalomeniu. **Vysoká odolnosť voči oderu**, odolné voči počasiu, ako aj odolné voči mnohým chemikáliám a olejom. S priebežným milimetrovým členením.

Upozornenie:

Vyhotovenie v 100 m dĺžke alebo mierke v palcoch alebo začiatok mierky typ B/C na vyžiadanie.

Technický opis

Šírka pásu	13 mm
Obal Výška	32 mm
Obal Šírka	175 mm
Obal Dĺžka	210 mm

Typ začiatku meracej stupnice	A
Dĺžka pásu	30 m
Norma	EG II
Kalibrácia	G1
Druh produktu	Meracie pásmo

Služby

KalibráciaZvinovací meter maximálna dĺžka 50	026240 50
--	-----------