

**Mitutoyo****Digitálny vnútorný mikrometer, Rozsah merania: 30-40mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	429110 30-40
GTIN	4946368563459
Trieda položky	44A

**Popis****Prevedenie:**

**Priame odčítanie prostredníctvom dobre viditeľného veľkého digitálneho displeja.**

**Bezpečné, bezchybné meranie – bez nóniusa.**

„Funkcia Lock“ zamedzuje neúmyselnému nastaveniu nulového bodu.

Nízka spotreba energie. S kontrolou nabíjania a indikátorom porúch.

**Meracie plochy a diely podliehajúce opotrebovaniu z tvrdého kovu, od veľ. 12–16 sú meracie plochy z tvrdennej ocele s titánovou vrstvou pre dlhú životnosť.**

**Funkcia:**

IP65: Skladá sa z ochrany proti postriekaniu vodou zo všetkých smerov a z ochrany proti vniknutiu prachu (prachotesné), ako aj úplná ochrany proti dotyku.

**Rozsah balenia:**

Vrátane 1 batérie č. 081560 veľ. 357.

**Zvláštne príslušenstvo:**

Dátový kábel č. 497445, predĺženia č. 429010, kontrolné krúžky č. 484030.

**Upozornenie:**

Do rozsahu merania 300 mm k dodaniu na vyžiadanie.

**Technický opis**

Rozmer A	0,3 mm
Hĺbka merania s predĺžením	252 mm
Rozsah merania	30 - 40 mm
Štandardná hĺbka merania	102 mm
Najväčšia prípustná chyba	0,003 mm

Odčítanie	0,001 mm
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory	081560 357
Počet obsiahnutých batérií	1
Stupeň ochrany krytom IP	IP 65
Zásobovanie energiou	Prevádzka s batériami
Norma	DIN 863
Rozhranie	USB rozhranie
Rozhranie	Rozhranie Digimatic
Meracia technika	digitálna
Balenie	stabilný box
Kalibrácia	B6
Druh produktu	3-bodový dutinomer

## Služby

Kalibrácia DAkkS3-bodový dutinomer maximálny rozsah merania 200	022510 200
Kalibrácia3-bodový dutinomer maximálny rozsah merania 50	022500 50

## Príslušenstvo

Nastavovací krúžokDIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 36	484030 36
Nastavovací krúžokDIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 40	484030 40
Pripojovací kábel s tlačidlom Data Typ D1	497445 D1
Pripojovací kábel s tlačidlom Data Typ USB2	497445 USB2
Nastavovací krúžokDIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 30	484030 30
Vysielač Typ S16E	498966 S16E
Pripojovací kábel s tlačidlom Data Typ D2	497445 D2
Multifunkčný prijímač / rozhranie klávesnice USB BOX Typ	498975
Prijímač/rozhranie klávesnice USB Typ	498965

Nastavovací krúžokDIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 35	484030 35
Nastavovací krúžokDIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 34	484030 34
Predĺženie pre vnútorný mikrometer Typ 3/150	429010 3/150
Nastavovací krúžokDIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 38	484030 38
Nastavovací krúžokDIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 32	484030 32
Gombíkový článok / špeciálna batéria Typ batérií 357	081560 357