

Mitutoyo**Súprava dutinomerov Holtest, Rozsah merania: 50-100mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	429050 50-100
GTIN	4946368518053
Trieda položky	44A

Popis**Prevedenie:**

Nerezová oceľ, všetky čítacie časti sú pochrómované bez odleskov. Merací bubienok s hlbokou čiernou stupnicou a račňou.

Pre priebežné otvory, meracie plochy z tvrdenej ocele.

Rozsah balenia:

Vnútorne mikrometre č. 429000. Kontrolné krúžky podobné c. 484030, predĺženie 150 mm c. 429010.

Technický opis

Ø nastavovacieho krúžku	62 / 87 mm
Počet meracích skrutiek	4
Rozsah merania	50 - 100 mm
Najväčšia prípustná chyba	0,006 mm
Odčítanie	0,005 mm
Norma	Výrobná norma
Členenie meracieho bubna	1/50 mm

Meracia technika	analógová
Balenie	stabilný box
Kalibrácia	S6
Druh produktu	3-bodový dutinomer

Služby

KalibráciaSúprava vnútorných mikrometrov Rozsah merania 50-100	020550 50-100
--	---------------

Príslušenstvo

Predĺženie pre vnútorný mikrometer Typ 4/150	429010 4/150
Nastavovací krúžokDIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 80	484030 80
Nastavovací krúžokDIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 90	484030 90
Dutinomer Holtest Rozsah merania 75-88	429000 75-88
Dutinomer Holtest Rozsah merania 50-63	429000 50-63
Nastavovací krúžokDIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 55	484030 55
Nastavovací krúžokDIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 70	484030 70
Dutinomer Holtest Rozsah merania 87-100	429000 87-100
Dutinomer Holtest Rozsah merania 62-75	429000 62-75