

**BMI®****Biely ocelový meter v ráme, Dĺžka pásu: 50m****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	464500 50
GTIN	4007368004011
Trieda položky	46M

**Popis****Prevedenie:**

**Puzdro:** Nezničiteľné plastové teleso s povrchom Softfinish. Teleso s odstavnuou polohou pre kľukové rameno a ťažný krúžok. Nastaviteľné pre ľavákov.

**Rám:** Rám z ľahkého kovu s rýchlym navíjaním s guľôčkovým ložiskom a preložitelnou kľukou.

**Pásno:** Patentovaný začiatok pásma, **kovanie Flextop**. Opláštenie pásma z transparentného, vysoko flexibilného plastu spoľahlivo zabraňuje zlomeniu pásma na začiatku.

**Biele ocelové pásno.** Tvrdený pás, fosfátová vrstva ako ochrana proti korózii, s povrchom odolným proti opotrebovaniu a ošetrovaným umelou živicom. Dobrá čitateľnosť. S priebežným milimetrovým členením.

Veľ. 20 a 30 v rovnom ráme, veľ. 50 v ráme tvaru V.

**Upozornenie:**

Vyhotovenie v 100 m dĺžke alebo mierke v palcoch alebo začiatok mierky typ B/C na vyžiadanie.

**Technický opis**

Šírka pásu	13 mm
Celková dĺžka	340 mm
Rám Šírka	150 mm
Typ začiatku meracej stupnice	A
Dĺžka pásu	50 m
Norma	EG II

Kalibrácia	G1
Druh produktu	Meracie pásmo
<b>Služby</b>	
KalibráciaZvinovací meter maximálna dĺžka 50	026240 50