

Mitutoyo**Súprava digitálnych vnútorných mikrometrov, Rozsah merania: 12-25mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	429112 12-25
GTIN	4946368562926
Trieda položky	44A

Popis**Prevedenie:**

Priame odčítanie prostredníctvom dobre viditeľného veľkého digitálneho displeja.

Bezpečné, bezchybné meranie – bez nóniusa.

„Funkcia Lock“ zamedzuje neúmyselnému nastaveniu nulového bodu.

Nízka spotreba energie. S kontrolou nabíjania a indikátorom porúch.

Meracie plochy a diely podliehajúce opotrebovaniu z tvrdého kovu, od veľ. 12 – 25 sú meracie plochy z tvrdenej ocele s titánovou povrchovou úpravou pre dlhú životnosť.

Funkcia:

IP65: Skladá sa z ochrany proti postriekaniu vodou zo všetkých smerov a z ochrany proti vniknutiu prachu (prachotesné), ako aj úplná ochrany proti dotyku.

Rozsah balenia:

Digitálne vnútorné mikrometre č. 429110, nastavovacie krúžky.

Technický opis

Rozsah merania	12 - 25 mm
Počet nastavovacích krúžkov	2
Ø nastavovacieho krúžku	16 / 20 mm

Počet meracích skrutiek	3
Stupeň ochrany krytom IP	IP 65
Zásobovanie energiou	Prevádzka s batériami
Norma	DIN 863
Rozhranie	USB rozhranie
Rozhranie	Rozhranie Digimatic
Meracia technika	digitálna
Balenie	stabilný box
Kalibrácia	S6
Druh produktu	3-bodový dutinomer

Služby

KalibráciaSúprava vnútorných mikrometrov Rozsah merania 12-25	020550 12-25
---	--------------

Príslušenstvo

Nastavovací krúžokDIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 18	484030 18
Pripojovací kábel s tlačidlom Data Typ D2	497445 D2
Nastavovací krúžokDIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 22	484030 22
Multifunkčný prijímač / rozhranie klávesnice USB BOX Typ	498975
Vysielač Typ S16E	498966 S16E
Gombíkový článok / špeciálna batéria Typ batérií 357	081560 357
Prijímač/rozhranie klávesnice USB Typ	498965
Nastavovací krúžokDIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 14	484030 14
Pripojovací kábel s tlačidlom Data Typ D1	497445 D1
Predĺženie pre vnútorný mikrometer Typ 3/150	429010 3/150
Predĺženie pre vnútorný mikrometer Typ 2/150	429010 2/150
Pripojovací kábel s tlačidlom Data Typ USB2	497445 USB2