

Mitutoyo**Súprava digitálnych trojbodových vnútorných meracích prístrojov, Rozsah merania: 25-50mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	429260 25-50
GTIN	4946368636733
Trieda položky	44A

Popis**Prevedenie:**

3-bodové interné rýchle meracie zariadenia Borematic na meranie slepých otvorov. Jasné a bezchybné čítanie prostredníctvom veľkého LCD displeja s výškou číslic 11 mm. **Displej otočný o 330°**. Meracie snímače automaticky vycentrujú mikrometer v otvore a zabezpečujú jednoduchú manipuláciu. Snímače sa nastavujú bez vôle pomocou kužela zo **spekaného karbidu**.

Výhoda:

Veľmi rýchle meranie s vysokou presnosťou opakovania vďaka rýchlemu prestaveniu a samocentrovaniu.

Funkcia:

- **Tlačidlo podržania hodnoty podrží výsledok merania (napr. v prípade nepriaznivej polohy merania).**
- **Nulový bod/absolútny rozmer umožňuje nulovanie v každej polohe.**
- **Ukazovateľ dobrý diel/nepodarok na jednoduchú kontrolu tolerančných hodnôt.**
- **Rýchle nastavenie na rýchle premostenie meracej dráhy.**

Rozsah balenia:

Digitálne vnútorné mikrometre č. 429250, kontrolné krúžky.

Technický opis

Počet nastavovacích krúžkov	2
Ø nastavovacieho krúžku	30 / 40 mm
Počet meracích hláv	3
Rozsah merania	25 - 50 mm
Najväčšia prípustná chyba	0,006 mm
Odčítanie	0,001 mm
Zásobovanie energiou	Prevádzka s batériami
Norma	Výrobná norma
Rozhranie	Rozhranie Digimatic
Poistka nameranej hodnoty	jednorazové nastavenie nulového bodu
Meracia technika	digitálna
Skúšobný protokol	Skúšobný protokol výrobcu
Balenie	stabilný box
Kalibrácia	S6
Druh produktu	3-bodový vnútorný merací prístroj

Služby

KalibráciaSúprava vnútorných mikrometrov Rozsah merania 25-50	020550 25-50
---	--------------

Príslušenstvo

Nastavovací krúžokDIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 27	484030 27
Gombíkový článok / špeciálna batéria Typ batérií 357	081560 357
Nastavovací krúžokDIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 35	484030 35
Vysielač Typ S1	498966 S1
Pripojovací kábel Typ D1	497080 D1
Pripojovací kábel Typ D2	497080 D2

Nastavovací krúžokDIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 45	484030 45
Pripojovací kábel Typ USB2	497080 USB2
Prijímač/rozhranie klávesnice USB Typ	498965
Predĺženie pre vnútorný mikrometer Typ 3/150	429010 3/150
Multifunkčný prijímač / rozhranie klávesnice USB BOX Typ	498975