

Mitutoyo**Súprava dutinomerov Holtest, Rozsah merania: 100-200mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	429050 100-200
GTIN	4946368518060
Trieda položky	44A

Popis**Prevedenie:**

Nerezová oceľ, všetky čítacie časti sú pochrómované bez odleskov. Merací bubienok s hlbokou čiernou stupnicou a račňou.

Pre priebežné otvory, meracie plochy z tvrdenej ocele.

Rozsah balenia:

Vnútorne mikrometre č. 429000. Kontrolné krúžky podobné c. 484030, predĺženie 150 mm c. 429010.

Technický opis

Ø nastavovacieho krúžku	125 / 175 mm
Rozsah merania	100 - 200 mm
Počet meracích skrutiek	4
Najväčšia prípustná chyba	0,01 mm
Odčítanie	0,005 mm
Norma	Výrobná norma
Členenie meracieho bubna	1/50 mm
Meracia technika	analogová
Balenie	stabilný box
Kalibrácia	S6
Druh produktu	3-bodový dutinomer

Služby

Kalibrácia Súprava vnútorných mikrometrov Rozsah merania 100-200

020550 100-200

Príslušenstvo

Dutinomer Holtest Rozsah merania 100-125	429000 100-125
Nastavovací krúžok DIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 180	484030 180
Nastavovací krúžok DIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 140	484030 140
Dutinomer Holtest Rozsah merania 125-150	429000 125-150
Dutinomer Holtest Rozsah merania 150-175	429000 150-175
Nastavovací krúžok DIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 110	484030 110
Predĺženie pre vnútorný mikrometer Typ 4/150	429010 4/150
Nastavovací krúžok DIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 160	484030 160
Dutinomer Holtest Rozsah merania 175-200	429000 175-200