

Mitutoyo**Digitálny trojbodový interný merací prístroj, Rozsah merania: 30-40mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	429250 30-40
GTIN	4946368636559
Trieda položky	44A

Popis

Prevedenie:

3-bodové interné rýchle meracie zariadenia Borematic na meranie slepých otvorov. Jasné a bezchybné čítanie prostredníctvom veľkého LCD displeja s výškou číslic 11 mm. **Displej otočný o 330°**. Meracie snímače automaticky vycentrujú mikrometer v otvore a zabezpečujú jednoduchú manipuláciu. Snímače sa nastavujú bez vôle pomocou kužela zo **spekaného karbidu**. Meracie plochy z kalenej ocele potiahnutej titánom.

Výhoda:

Veľmi rýchle meranie s vysokou presnosťou opakovania vďaka rýchlemu prestaveniu a samocentrovaniu.

Funkcia:

- **Tlačidlo podržania hodnoty podrží výsledok merania (napr. v prípade nepriaznivej polohy merania).**
- **Nulový bod/absolútny rozmer umožňuje nulovanie v každej polohe.**
- **Ukazovateľ dobrý diel/nepodarok na jednoduchú kontrolu tolerančných hodnôt.**
- **Rýchle nastavenie na rýchle premostenie meracej dráhy.**

Rozsah balenia:

Vrátane 1 batérie č. 081560 veľ. 357.

Zvláštne príslušenstvo:

Dátový kábel Digimatic č. 497080, predĺženia č. 429010, kontrolné krúžky č. 484030.

Náhradný diel:

Náhradná meracia hlava č. 429252.

Technický opis

Odčítanie	0,001 mm
Rozmer A	0,3 mm
Hĺbka merania s predĺžením	217 mm
Štandardná hĺbka merania	67 mm
Rozsah merania	30 - 40 mm
Najväčšia prípustná chyba	0,006 mm
Počet obsiahnutých batérií	1
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory	081560 357
Zásobovanie energiou	Prevádzka s batériami
Norma	Výrobná norma
Rozhranie	Rozhranie Digimatic
Poistka nameranej hodnoty	jednorazové nastavenie nulového bodu
Meracia technika	digitálna
Skúšobný protokol	Skúšobný protokol výrobcu
Balenie	stabilný box
Kalibrácia	B6
Druh produktu	3-bodový vnútorný merací prístroj

Služby

Kalibrácia 3-bodový dutinomer maximálny rozsah merania 50	022500 50
Kalibrácia DAkkS 3-bodový dutinomer maximálny rozsah merania 200	022510 200

Príslušenstvo

Pripojovací kábel Typ D2	497080 D2
--------------------------	-----------

Multifunkčný prijímač / rozhranie klávesnice USB BOX Typ	498975
Gombíkový článok / špeciálna batéria Typ batérií 357	081560 357
Pripojovací kábel Typ USB2	497080 USB2
Prijímač/rozhranie klávesnice USB Typ	498965
Náhradná meracia hlava Rozsah merania 30-40	429252 30-40
Nastavovací krúžokDIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 35	484030 35
Pripojovací kábel Typ D1	497080 D1
Vysielač Typ S1	498966 S1
Predĺženie pre vnútorný mikrometer Typ 3/150	429010 3/150