

Mitutoyo**Dutinomer Holtest na meranie slepých otvorov, Rozsah merania: 87-100mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	429005 87-100
GTIN	4946368517278
Trieda položky	44A

Popis

Prevedenie:

Nerezová oceľ, všetky čítacie časti sú pochrómované bez odleskov. Merací bubienok s hlbokou čiernou stupnicou a račňou.

Vyhotovenie slepého otvoru. **Meracie plochy z tvrdenej ocele s titánovou povrchovou úpravou pre dlhú životnosť.**

Zvláštne príslušenstvo:

Predĺženia č. 429010, kontrolné krúžky č. 484030.

Technický opis

Hĺbka merania s predĺžením	255 mm
Ø meracieho bubna	23 mm
Štandardná hĺbka merania	105 mm
Celková dĺžka	156 mm
Rozmer A	0,3 mm
Rozsah merania	87 - 100 mm
Najväčšia prípustná chyba	0,006 mm
Odčítanie	0,005 mm
Norma	Výrobná norma
Členenie meracieho bubna	1/50 mm
Meracia technika	analógová

Balenie	stabilný box
Kalibrácia	B6
Druh produktu	3-bodový dutinomer

Služby

Kalibrácia 3-bodový dutinomer maximálny rozsah merania 100	022500 100
Kalibrácia DAkkS 3-bodový dutinomer maximálny rozsah merania 200	022510 200

Príslušenstvo

Nastavovací krúžok DIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 100	484030 100
Nastavovací krúžok DIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 90	484030 90
Predĺženie pre vnútorný mikrometer Typ 4/150	429010 4/150
Nastavovací krúžok DIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 95	484030 95