

Mitutoyo**Súprava digitálnych trojbodových vnútorných meracích prístrojov, Rozsah merania: 50-100mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	429260 50-100
GTIN	4946368636740
Trieda položky	44A

Popis**Prevedenie:**

3-bodové interné rýchle meracie zariadenia Borematic na meranie slepých otvorov. Jasné a bezchybné čítanie prostredníctvom veľkého LCD displeja s výškou číslic 11 mm. **Displej otočný o 330°**. Meracie snímače automaticky vycentrujú mikrometer v otvore a zabezpečujú jednoduchú manipuláciu. Snímače sa nastavujú bez vôle pomocou kužela zo **spekaného karbidu**.

Výhoda:

Veľmi rýchle meranie s vysokou presnosťou opakovania vďaka rýchlemu prestaveniu a samocentrovaniu.

Funkcia:

- **Tlačidlo podržania hodnoty podrží výsledok merania (napr. v prípade nepriaznivej polohy merania).**
- **Nulový bod/absolútny rozmer umožňuje nulovanie v každej polohe.**
- **Ukazovateľ dobrý diel/nepodarok na jednoduchú kontrolu tolerančných hodnôt.**
- **Rýchle nastavenie na rýchle premostenie meracej dráhy.**

Rozsah balenia:

Digitálne vnútorné mikrometre č. 429250, kontrolné krúžky.

Technický opis

Počet nastavovacích krúžkov	2
Počet meracích hláv	4
Rozsah merania	50 - 100 mm
Ø nastavovacieho krúžku	62 / 87 mm
Najväčšia prípustná chyba	0,006 mm
Odčítanie	0,001 mm
Zásobovanie energiou	Prevádzka s batériami
Norma	Výrobná norma
Rozhranie	Rozhranie Digimatic
Poistka nameranej hodnoty	jednorazové nastavenie nulového bodu
Meracia technika	digitálna
Skúšobný protokol	Skúšobný protokol výrobcu
Balenie	stabilný box
Kalibrácia	S6
Druh produktu	3-bodový vnútorný merací prístroj

Služby

KalibráciaSúprava vnútorných mikrometrov Rozsah merania 50-100	020550 50-100
--	---------------

Príslušenstvo

Vysielač Typ S1	498966 S1
Pripojovací kábel Typ D2	497080 D2
Nastavovací krúžokDIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 70	484030 70
Prijímač/rozhranie klávesnice USB Typ	498965
Nastavovací krúžokDIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 55	484030 55
Gombíkový článok / špeciálna batéria Typ batérií 357	081560 357

Nastavovací krúžokDIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 80	484030 80
Multifunkčný prijímač / rozhranie klávesnice USB BOX Typ	498975
Pripojovací kábel Typ USB2	497080 USB2
Nastavovací krúžokDIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 95	484030 95
Predĺženie pre vnútorný mikrometer Typ 4/150	429010 4/150
Pripojovací kábel Typ D1	497080 D1