

Mitutoyo**Súprava dutinomerov Holtest na meranie slepých otvorov, Rozsah merania: 12-20mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	429055 12-20
GTIN	4946368517582
Trieda položky	44A

Popis**Prevedenie:**

Nerezová oceľ, všetky čítacie časti sú pochrómované bez odleskov. Merací bubienok s hlbokou čiernou stupnicou a račňou.

Vyhotovenie slepého otvoru. **Meracie plochy z tvrdenej ocele s titánovou povrchovou úpravou pre dlhú životnosť.**

Rozsah balenia:

Vnútorne mikrometre č. 429005. Kontrolné krúžky podobné c. 484030, predĺženie 150 mm c. 429010.

Technický opis

Rozsah merania	12 - 20 mm
Počet meracích skrutiek	2
Ø nastavovacieho krúžku	16 mm
Najväčšia prípustná chyba	0,004 mm
Odčítanie	0,005 mm
Norma	Výrobná norma
Členenie meracieho bubna	1/50 mm
Meracia technika	analógová
Balenie	stabilný box
Kalibrácia	S6
Druh produktu	3-bodový dutinomer

SlužbyKalibráciaSúprava vnútorných mikrometrov Rozsah
merania 12-20

020550 12-20

Príslušenstvo

Nastavovací krúžokDIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 18

484030 18

Dutinomer Holtestna meranie slepých otvorov Rozsah
merania 16-20

429005 16-20

Dutinomer Holtestna meranie slepých otvorov Rozsah
merania 12-16

429005 12-16

Predĺženie pre vnútorný mikrometer Typ 2/150

429010 2/150

Nastavovací krúžokDIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 15

484030 15