



Zvinovací meter z nehrdzavejúcej ocele v ráme, Dĺžka pásu: 20m



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	464850 20
GTIN	4007368110170
Trieda položky	46M

Popis

Prevedenie:

Puzdro: Nezničiteľné plastové teleso s povrchom Softfinish. Teleso s odstavňou polohou pre kľukové rameno a ťažný krúžok. Nastaviteľné pre ľavákov.

Rám: Rám z ľahkého kovu s rýchlym navíjaním s guľôčkovým ložiskom a preložitelnou kľukou.

Pásma: Patentovaný začiatok pásma, **kovanie Flextop**. Opláštenie pásma z transparentného, vysoko flexibilného plastu spoľahlivo zabraňuje zlomeniu pásma na začiatku.

Nehrdzavejúce ocelové meracie pásma z tvrdenej chrómniklovej ocele, transparentne lakované vypaľovaním. Stupnica tlačená s dobre čitateľnými číslicami a členením. Dobrá bezpečnosť proti zlomeniu a flexibilita. S členením v cm (prvých 20 cm s milimetrovým členením).

Veľ. 20 a 30 v rovnom ráme, veľ. 50 v ráme tvaru V.

Upozornenie:

Vyhotovenie v 100 m dĺžke alebo mierke v palcoch alebo začiatok mierky typ B/C na vyžiadanie.

Technický opis

Rám Šírka	120 mm
Celková dĺžka	280 mm
Šírka pásu	13 mm
Typ začiatku meracej stupnice	A
Dĺžka pásu	20 m

Norma	EG II
Kalibrácia	G1
Druh produktu	Meracie pásmo

Služby

KalibráciaZvinovací meter maximálna dĺžka 50	026240 50
--	-----------