

Mitutoyo**Digitálny vnútorný mikrometer, Rozsah merania: 62-75mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 429110 62-75 |
| GTIN | 4946368563039 |
| Trieda položky | 44A |

Popis**Prevedenie:****Priame odčítanie prostredníctvom dobre viditeľného veľkého digitálneho displeja.****Bezpečné, bezchybné meranie – bez nóniusa.**

„Funkcia Lock“ zamedzuje neúmyselnému nastaveniu nulového bodu.

Nízka spotreba energie. S kontrolou nabíjania a indikátorom porúch.

Meracie plochy a diely podliehajúce opotrebovaniu z tvrdého kovu, od veľ. 12–16 sú meracie plochy z tvrdenej ocele s titánovou vrstvou pre dlhú životnosť.**Funkcia:**

IP65: Skladá sa z ochrany proti postriekaniu vodou zo všetkých smerov a z ochrany proti vniknutiu prachu (prachotesné), ako aj úplná ochrany proti dotyku.

Rozsah balenia:

Vrátane 1 batérie č. 081560 veľ. 357.

Zvláštne príslušenstvo:

Dátový kábel č. 497445, predĺženia č. 429010, kontrolné krúžky č. 484030.

Upozornenie:

Do rozsahu merania 300 mm k dodaniu na vyžiadanie.

Technický opis

| | |
|----------------------------|------------|
| Rozsah merania | 62 - 75 mm |
| Hĺbka merania s predĺžením | 252 mm |
| Rozmer A | 0,3 mm |
| Štandardná hĺbka merania | 102 mm |
| Najväčšia prípustná chyba | 0,003 mm |

| | |
|--|-----------------------|
| Odčítanie | 0,001 mm |
| Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory | 081560 357 |
| Počet obsiahnutých batérií | 1 |
| Stupeň ochrany krytom IP | IP 65 |
| Zásobovanie energiou | Prevádzka s batériami |
| Norma | DIN 863 |
| Rozhranie | USB rozhranie |
| Rozhranie | Rozhranie Digimatic |
| Meracia technika | digitálna |
| Balenie | stabilný box |
| Kalibrácia | B6 |
| Druh produktu | 3-bodový dutinomer |

Služby

| | |
|---|------------|
| Kalibrácia DAkkS3-bodový dutinomer maximálny rozsah merania 200 | 022510 200 |
| Kalibrácia3-bodový dutinomer maximálny rozsah merania 100 | 022500 100 |

Príslušenstvo

| | |
|--|--------------|
| Pripojovací kábel s tlačidlom Data Typ USB2 | 497445 USB2 |
| Vysielač Typ S16E | 498966 S16E |
| Gombíkový článok / špeciálna batéria Typ batérií 357 | 081560 357 |
| Multifunkčný prijímač / rozhranie klávesnice USB BOX Typ | 498975 |
| Pripojovací kábel s tlačidlom Data Typ D1 | 497445 D1 |
| Nastavovací krúžokDIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 70 | 484030 70 |
| Pripojovací kábel s tlačidlom Data Typ D2 | 497445 D2 |
| Nastavovací krúžokDIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 65 | 484030 65 |
| Predĺženie pre vnútorný mikrometer Typ 4/150 | 429010 4/150 |

| | |
|--|-----------|
| Nastavovací krúžok DIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 75 | 484030 75 |
| Prijímač/rozhranie klávesnice USB Typ | 498965 |