

Garant**Granitová doska Presnosť 0, Dĺžka×šírka: 400X400mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|----------------|
| Číslo objednávky | 430190 400X400 |
| GTIN | 4045197435750 |
| Trieda položky | 41C |

Popis**Prevedenie:**

Špeciálne vybrané prírodné tvrdé kamenivo.

- **Bez defektov, homogénna štruktúra.**
- **Odolná voči ohybu a skrúteniu.**
- **Absolútne nehrdzavejúca a odolná voči kyselinám, nízka tepelná vodivosť.**
- **Mikrojemné spracovanie povrchu (lapovanie diamantom). Nie sú dosiahnuté povolené tolerancie.**
- **Vonkajšie okraje sú opticky čisto brúsené.**
- **Na spodnej strane sú pripevnené oporné body (oceľové guľôčkové vložky) pre staticky určené skladovanie.**
- **Tvrdsie ako tvrdená oceľ (6 – 7 na stupnici Mos), nemagnetická a elektricky nevodivá.**

Presnosť:

Koncová výroba a kontrola sa vykonáva v počítačom riadených, klimatizovaných priestoroch. Používané meracie prostriedky zaručujú exaktné prepojenie na národné a medzinárodné kalibračné laboratória.

DIN 876/0 – jemné, diamantové lapovanie na kontrolu.

Rozsah balenia:

Vrátane skúšobného protokolu, prepravného balenia. Vrátane gumených nožičiek.

Upozornenie:

Na vyžiadanie: Nehrdzavejúce oceľové závitové vložky, oceľové lišty s T-drážkou (pre č. 430190 nie sú možné žiadne oceľové lišty s T-drážkou), presnosť 000, iné veľkosti, medzirozmery. Dodanie nevolné.

Technický opis

| | |
|-----------|----------|
| Rovinnosť | 0,006 mm |
|-----------|----------|

| | |
|-------------------------|---------------------------|
| Hrúbka | 50 mm |
| Hmotnosť | 25 kg |
| Počet gumových nožičiek | 4 |
| Norma | DIN 876 |
| Presnosť | 0 mm |
| Skúšobný protokol | Skúšobný protokol výrobcu |
| Druh produktu | Meracia doska |

Príslušenstvo

| | |
|---|------------|
| Ošetrujúci prípravok na tvrdý horninu Obsah 0,5 | 431840 0,5 |
| Čistiaci prostriedok na tvrdú horninu Obsah 0,5 | 431841 0,5 |