

**Mitutoyo****Súprava dutinomerov Holtest na meranie slepých otvorov, Rozsah merania: 20-50mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	429055 20-50
GTIN	4946368517599
Trieda položky	44A

**Popis****Prevedenie:**

Nerezová ocel, všetky čítacie časti sú pochrómované bez odleskov. Merací bubienok s hlbokou čiernou stupnicou a račňou.

Vyhotovenie slepého otvoru. **Meracie plochy z tvrdenej ocele s titánovou povrchovou úpravou pre dlhú životnosť.**

**Rozsah balenia:**

Vnútorne mikrometre č. 429005. Kontrolné krúžky podobné c. 484030, predĺženie 150 mm c. 429010.

**Technický opis**

Ø nastavovacieho krúžku	25 / 40 mm
Rozsah merania	20 - 50 mm
Počet meracích skrutiek	4
Najväčšia prípustná chyba	0,006 mm
Odčítanie	0,005 mm
Norma	Výrobná norma

Členenie meracieho bubna	1/50 mm
Meracia technika	analogová
Balenie	stabilný box
Kalibrácia	S6
Druh produktu	3-bodový dutinomer

## Služby

KalibráciaSúprava vnútorných mikrometrov Rozsah merania 20-50	020550 20-50
---	--------------

## Príslušenstvo

Dutinomer Holtestna meranie slepých otvorov Rozsah merania 20-25	429005 20-25
Dutinomer Holtestna meranie slepých otvorov Rozsah merania 30-40	429005 30-40
Nastavovací krúžokDIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 45	484030 45
Nastavovací krúžokDIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 35	484030 35
Nastavovací krúžokDIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 27	484030 27
Dutinomer Holtestna meranie slepých otvorov Rozsah merania 25-30	429005 25-30
Dutinomer Holtestna meranie slepých otvorov Rozsah merania 40-50	429005 40-50
Predĺženie pre vnútorný mikrometer Typ 3/150	429010 3/150
Nastavovací krúžokDIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 22	484030 22